



## Weldonelement med utjämning, lång, för nominell diameter: 6mm



### Beställningsdata

Ordernummer	335725 6
GTIN	4045197801616
Artikelklass	32P

### Beskrivning

#### Utförande:

Cylindrisk hållare härdad och slipad med **snabbkoppling**. Invändig fyrkant med hållare för gängborr resp. överföring av vridmomentet. Klämmekanism förhindrar att gängborren dras ut. Drag-/tryckutjämning på vardera 0,2 mm via utjämningsselement. Fastspänning av Weldonelementet antingen via medbringarytan eller via utjämningsselement.

#### Fördel:

- **Mycket prisvärd lösning.**
- **Stabilt, smalt utförande.**
- **Variation hos spänn- resp. spirallängderna.**

#### Användningsdata:

För fastsättning av gängborren bl.a. i en Weldonchuck.

#### Specialtillbehör:

Utjämningsselement nr 335730.

#### OBS!:

Minimalutjämningsfunktion **bara** i kombination med nr 300415 och 335730. För standard-Weldonchuckar är bara stel fastspänning möjlig, se nr 335740.

### Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	14 mm
Spirallängd A	137 mm
Spännvidd d	6 mm
justersträcka V	10 mm
totallängd L	145 mm
Produktslag	Gängskärningschuck

