



Utjämningselement, Spännvidd d: 3,5-6mm



Beställningsdata

Ordernummer	335730 3,5-6
GTIN	4045197801654
Artikelklass	32P

Beskrivning

Utförande:

Cylindrisk hållare härdad och slipad med **snabbkoppling**. Invändig fyrkant med hållare för gängborr resp. överföring av vridmomentet. Klämmekanism förhindrar att gängborren dras ut. Drag-/tryckutjämnning på vardera 0,2 mm via utjämningselement. Fastspänning av Weldon-elementet antingen via medbringarytan eller via utjämningselement.

Fördel:

- **Mycket prisvärd lösning.**
- **Stabilt, smalt utförande.**
- **Variation hos spänn- resp. spirallängderna.**

Användningsdata:

För fastsättning av gängborren bl.a. i en Weldonchuck.

Specialtillbehör:

Utjämningselement nr 335730.

OBS!:

Minimalutjämningsfunktion **bara** i kombination med nr 300415 och 335730. För standard-Weldonchuckar är bara stel fastspänning möjlig, se nr 335740.

Teknisk beskrivning

Spännvidd d	3,5 - 6 mm
anslutningsgänga	M12×1
Produktslag	Utjämningselement

