



## Utjämningselement, Spännvidd d: 7-10mm



### Beställningsdata

Ordernummer	335730 7-10
GTIN	4045197801661
Artikelklass	32P

### Beskrivning

#### Utförande:

Cylindrisk hållare härdad och slipad med **snabbkoppling**. Invändig fyrkant med hållare för gängborr resp. överföring av vridmomentet. Klämmekanism förhindrar att gängborren dras ut. Drag-/tryckutjämnning på vardera 0,2 mm via utjämningselement. Fastspänning av Weldon-elementet antingen via medbringarytan eller via utjämningselement.

#### Fördel:

- **Mycket prisvärd lösning.**
- **Stabilt, smalt utförande.**
- **Variation hos spänn- resp. spirallängderna.**

#### Användningsdata:

För fastsättning av gängborren bl.a. i en Weldonchuck.

#### Specialtillbehör:

Utjämningselement nr 335730.

#### OBS!:

Minimalutjämningsfunktion **bara** i kombination med nr 300415 och 335730. För standard-Weldonchuckar är bara stel fastspänning möjlig, se nr 335740.

### Teknisk beskrivning

Spännvidd d	7 - 10 mm
anslutningsgänga	M14×1
Produktslag	Utjämningselement

