



MultiMaster AMM 500 Plus Top Ackumulator, Typ: 71292261



Beställningsdata

Ordernummer	077815 71292261
GTIN	4014586884066
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Marknadsledande oscillerande verktyg i tre olika kapacitetsklasser (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) i nytt utförande med **Starlock verktygsfäste** (förbättrad kraftöverföring för upp till 35 % högre arbetstempo).

- **Nästa obegränsade användningsmöjligheter (sågning, slipning, skavning, kapning, raspning) genom oscillerande rörelseförlopp (låg dammbildning).**
- **Steglös elektronisk varvtalsreglering för optimal arbetsinsats.**
- **Högsta möjliga kvalitet och stabilitet genom växlar av metall och genomgående användning av kul- och nållager.**
- **Optimal hantering tack vare ergonomisk design med softgrip-inlägg och låg vikt.**

Kraftfullt MultiTool för snabbt framåtskridande arbete (vid utbyggnad och reovering) med över 30 tillbehörsdelar för sågning i trä och metall, slipning, kapning av plattor och annat.

leveransinnehåll:

Tillbehörssset med 30 delar, 1 st utsugsanordning, 1 st verktygsväska av plast.

Inkl. 1 st snabbbladdare ALG 80, 2 st litiumjonbatteripackar (18 V / 3 Ah).

Tillbehörssset med 30 delar som består av: 1 st E-Cut Long-Life sågblad (10 mm), 2 st E-Cut Long-Life sågblad (35 mm), 2 st E-Cut Long-Life sågblad (65 mm), 1 st E-Cut Carbide Pro sågblad (32 mm), 1 st HM-sågblad (Ø 75), 1 st HM-rasp (triangelform), 1 st spackel, 1 st perforerad slipplatta, vardera 1 st perforerat slipark (K60, K80, K120, K180). 1 verktygsväskset "**Batteri**" med laddare, 1 slipplatta, vardera 3 slippapper (K 60, 80, 120, 180), 1 fast spackel, 1 HSS-segmentsågblad, 1 E-Cut Long-Life-sågblad (65 mm), 1 universal E-Cut-sågblad (44 mm).

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073834 – 073845.

passande batterifabrikat/batterityp/spänning: Fein typ E 18 V

tillverkarens beteckning: AFMM 18 QSL

batterikapacitet: 3 Ah

Batterispänning: 18 V

verktygsfäste: StarlockPlus, Starlock

excenterfrekvens: 11000 - 18500 min⁻¹

Svängningsvinkel: 3,4 grad

Teknisk beskrivning

höرنmått slipplatta	80 mm
tillverkarens beteckning	AFMM 18 QSL
batterikapacitet	3 Ah
vikt	1,8 kg
Batterispänning	18 V
excenterfrekvens	11000 - 18500 min ⁻¹
verktygsfäste	StarlockPlus, Starlock
Antal ingående batterier	2
Batterityp	Litiumjon
Svängningsvinkel	3,4 grad
Energiförsörjning	Batteridriven
förpackning	Transportväska
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Fein typ E 18 V
Produktslag	Oscillerare

Tillbehör

Batteriladdare Typ FE30	073845 FE30
Batteriladdare Typ FE50	073845 FE50
Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V	073836 FE18
Batteriladdare Typ FE80	073845 FE80

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning FE18 V

073837 FE18