



Ström-spänningsprovare, Typ: 755-1



Beställningsdata

Ordernummer	473220 755-1
GTIN	4029547013928
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

Ergonomiskt hus av plast med antiglidring, gummerat grepp och mätspets hållare.

Helautomatisk mätning av ström, spänning, motstånd. Utbytbara mätspetsar. Inbyggd ficklampa för upplysning av mätstället.

Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För professionell spännings- och polaritetsprovning samt strömmätning i flera steg. Lämpar sig för arbeten inom elektroteknik, industrin, underhåll och service (felsökning)

Norm:

DIN EN 61243-3:2014, EN 61010-1:2011.

leveransinnehåll:

Inkl. batterier nr 081561 storlek LR3, mätspetsar och mätspetstillsatser.

Teknisk beskrivning

kontinuitetsprovning	ja
----------------------	----

resistans	1 Ω - 100 k Ω
visningsområde	4000
mätpunktsbelysning	ja
växelström AC	0,1 - 200 A
IP-skyddsklass	IP 64
Kalibrering	I4
likspänning DC	6 V - 600 V
överspänningskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
växelspänning AC	6 V - 600 V
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Multimeter

Tjänster

DAkKS-kalibreringTångamperemeter Typ D	027060 D
KalibreringTångamperemeter Typ D	027050 D

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------