



Multimeter, Typ: 760-1



Beställningsdata

Ordernummer	473310 760-1
GTIN	4029547013942
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

Robust plasthus med stor, belyst LCD-display och gummerat grepp. **Automatisk detektering av mätstorheten med hjälp av hylstilldelningen. Automatisk inställning av mätområdet och mätypen (AC/DC). Enkel, felminimerande betjäning genom belysta funktionsknappar.**

Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Lämpar sig för en mängd användningsområden inom elektroteknik, industrin, underhåll och service (felsökning)

Norm:

DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033

leveransinnehåll:

inklusive 3 batterier nr 081561 storlek LR3 och mätledningar.

Teknisk beskrivning

likspänning DC	0,1 mV - 600 V
----------------	----------------

likström DC	1 mA - 10 A
diodtestning	ja
överspänningskategori	CAT IV 300 V; CAT III 600 V
resistans	0,1 - 40 MΩ
frekvens	0,001 Hz - 512 kHz
kapacitet	0,001 nF - 100 μF
IP-skyddsklass	IP 64
kontinuitetsprovning	ja
grundnoggrannhet	0,8 %
växelspänning AC	0,1 mV - 600 V
växelström AC	1 mA - 10 A
Kalibrering	I3
visningsområde	4000
Antal ingående batterier	3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
Energiförsörjning	Batteridrivna
Norm	DIN EN 61326-1
Norm	EN 61010-2-033
Produktslag	Multimeter

Tjänster

Kalibrering Digital multimeter Antal decimaler 3	027000 3
DAkS-kalibrering Digital multimeter Antal decimaler 3	027010 3

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------