



## Multimeter, Typ: 760-2



### Beställningsdata

Ordernummer	473310 760-2
GTIN	4029547013959
Artikelklass	47B

### Beskrivning

#### Utförande:

Robust plasthus med stor, belyst LCD-display och gummerat grepp. **Automatisk detektering av mätstorheten med hjälp av hylstilldelningen. Automatisk inställning av mätområdet och mätypen (AC/DC). Enkel, felminimerande betjäning genom belysta funktionsknappar.**

#### Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

#### Användningsdata:

Lämpar sig för en mängd användningsområden inom elektroteknik, industrin, underhåll och service (felsökning)

#### Norm:

**DIN EN 61326-1, EN 61010-2-033**

#### leveransinnehåll:

inklusive 3 batterier nr 081561 storlek LR3 och mätledningar. Extra adapter för termoelement typ K.

#### Specialtillbehör:

Temperaturgivare nr 474120 storlek OF

### Teknisk beskrivning

resistans	0,1 - 60 MΩ
grundnoggrannhet	0,1 %
frekvens	0,001 Hz - 30 MHz
likspänning DC	0,1 mV - 600 V
växelspänning AC	0,1 mV - 600 V
överspänningskategori	CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
IP-skyddsklass	IP 64
temperatur	-20 - 500 °C
kapacitet	0,001 nF - 30000 μF
likström DC	0,1 μA - 10 A
Kalibrering	I3
mätmetod	TRUE RMS
visningsområde	6000
växelström AC	0,1 μA - 10 A
diodtestning	ja
kontinuitetsprovning	ja
Antal ingående batterier	3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
Energiförsörjning	Batteridriven
Norm	DIN EN 61326-1
Norm	EN 61010-2-033
Produktslag	Multimeter

## Tjänster

DAkS-kalibrering Digital multimeter Antal decimaler 3	027010 3
Kalibrering Digital multimeter Antal decimaler 3	027000 3

## Tillbehör

Temperaturgivare typ K Typ OF	474120 OF
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3