



## Digital tångamperemeter, Typ: 770-1



### Beställningsdata

Ordernummer	473315 770-1
GTIN	4029547013973
Artikelklass	47B

### Beskrivning

#### Utförande:

Robust plasthus med stor, belyst LCD-display och gummerat grepp. **Enastående greppmekanism** som underlättar arbetet vid trånga mätställen. **Automatisk inställning av mätområdet och mätypen (AC/DC)**. Med  $\mu$ A-mätområde för mätningar av jonisationsströmmar (med mätledningar).

#### Användningsdata:

Lämpar sig för en mängd användningsområden inom elektroteknik, industrin, underhåll och service (felsökning)

#### Norm:

**EN 61326-1, EN 61140.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive 3 batterier nr 081561 storlek LR3 och mätledningar.

### Teknisk beskrivning

likström DC	0,1 A - 400 A
växelspänning AC	1 mV - 600 V

grundnoggrannhet	0,8 %
frekvens	0,001 Hz - 10 kHz
resistans	0,1 - 40 MΩ
mätmetod	TRUE RMS
visningsområde	4000
likspänning DC	1 mV - 600 V
överspänningskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
växelström AC	0,1 A - 400 A
kontinuitetsprovning	ja
diodtestning	ja
kapacitet	0,001 μF - 100 μF
Antal ingående batterier	3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
Energiförsörjning	Batteridrivnen
strömförsörjning	3 st nr 081561 storlek LR3
Kalibrering	I4
Produktslag	Tångamperemeter

## Tjänster

DAkKS-kalibreringTångamperemeter Typ D	027060 D
KalibreringTångamperemeter Typ D	027050 D

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------