



Digital tångamperemeter, Typ: 770-2



Beställningsdata

Ordernummer	473315 770-2
GTIN	4029547013980
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

Robust plasthus med stor, belyst LCD-display och gummerat grepp. **Enastående greppmekanism** som underlättar arbetet vid trånga mätställen. **Automatisk inställning av mätområdet och mätypen (AC/DC)**. Med μA -mätområde för mätningar av jonisationsströmmar (med mätledningar).

Användningsdata:

Lämpar sig för en mängd användningsområden inom elektroteknik, industrin, underhåll och service (felsökning)

Norm:

EN 61326-1, EN 61140.

leveransinnehåll:

Inklusive 3 batterier nr 081561 storlek LR3 och mätledningar. extra adapter för termoelement typ K.

Teknisk beskrivning

likspänning DC	1 mV - 600 V
visningsområde	4000

överspänningskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
frekvens	0,001 Hz - 10 kHz
resistans	0,1 - 40 MΩ
mätmetod	TRUE RMS
växelspänning AC	1 mV - 600 V
likström DC	0,1 A - 400 A
grundnoggrannhet	0,8 %
växelström AC	0,1 A - 400 A
kontinuitetsprovning	ja
diodtestning	ja
kapacitet	0,001 μF - 100 μF
temperatur	-20 - 500 °C
Antal ingående batterier	3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
Energiförsörjning	Batteridriven
strömförsörjning	3× Nr. 081561 storlek LR3
Kalibrering	I4
Produktslag	Tångamperemeter

Tjänster

DAkKS-kalibreringTångamperemeter Typ D	027060 D
KalibreringTångamperemeter Typ D	027050 D

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------