



Digital tångamperemeter, Typ: 770-3



Beställningsdata

Ordernummer	473315 770-3
GTIN	4029547013997
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

Robust plasthus med stor, belyst LCD-display och gummerat grepp. **Enastående greppmekanism** som underlättar arbetet vid trånga mätställen. **Automatisk inställning av mätområdet och mätypen (AC/DC)**. Med μ A-mätområde för mätningar av jonisationsströmmar (med mätledning). Dataöverföring med Bluetooth och appen testo Smart Probes (systemförutsättningar: iOS 8.3 resp. Android 4.3 eller senare / Bluetooth 4.0). Effektmätning.

Användningsdata:

Lämpar sig för en mängd användningsområden inom elektroteknik, industrin, underhåll och service (felsökning)

Norm:

EN 61326-1, EN 61140.

leveransinnehåll:

Inklusive 3 batterier nr 081561 storlek LR3 och mätledningar.

Teknisk beskrivning

resistans	0,1 - 60 M Ω
-----------	---------------------

mätmetod	TRUE RMS
frekvens	0,001 Hz - 10 kHz
visningsområde	6000
likström DC	0,1 A - 600 A
likspänning DC	1 mV - 600 V
växelström AC	0,1 A - 600 A
överspänningskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
grundnoggrannhet	0,1 %
växelspänning AC	1 mV - 600 V
kontinuitetsprovning	ja
diodtestning	ja
Effektmätning	ja
kapacitet	0,001 μ F - 60000 μ F
temperatur	-20 - 500 °C
Antal ingående batterier	3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR3
Energiförsörjning	Batteridrivnen
strömförsörjning	3 st nr 081561 storlek LR3
Kalibrering	I4
Produktslag	Tångamperemeter

Tjänster

KalibreringTångamperemeter Typ D	027050 D
DAkS-kalibreringTångamperemeter Typ D	027060 D

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------