



Spänningsprovare, Typ: 750-2



Beställningsdata

Ordernummer	473210 750-2
GTIN	4029547013904
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

Robust plasthölje och ergonomisk handtagsform med antiglidring för säkert arbete utan halkrisk.

Överskådlig 360° display med optisk fiber. **Inbyggd ficklampa** för belysning av mätpunkten.

Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För professionell spännings-, kontinuitets- och polaritetsprovning i flera steg. Lämpar sig för arbeten inom elektroteknik, industrin, underhåll och service (felsökning) Med lastinkoppling (30 mA FI-utlösning via tryckknapp).

Norm:

DIN EN 61243-3 und CAT III

leveransinnehåll:

inkl. batterier nr 081561 storlek LR3, mätspetskydd och mätspetsillsatser.

Teknisk beskrivning

indikeringsintervall AC	12 - 690 V
-------------------------	------------

mätpunktsbelysning	ja
överspänningskategori	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
provning av fasföljd	100 – 690 V
indikeringsintervall DC	12 - 690 V
fasprovning	100 – 690 V
kontinuitetsprovning	akustisk/ LED upp till 500 kΩ
IP-skyddsklass	IP 64
provström för FI/RCD-skyddsbrytare	ja
Kalibrering	I1
Antal ingående batterier	2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081551 LR3
Energiförsörjning	Batteridrivna
Produktslag	Spänningsprovare

Tjänster

KalibreringSpänningsprovare Typ S	027120 S
DAkS-kalibreringSpänningsprovare Typ S	027160 S

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
--	------------