



Spänningsprovare, Typ: 750-3



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 473210 750-3 |
| GTIN | 4029547013911 |
| Artikelklass | 47B |

Beskrivning

Utförande:

Robust plasthölje och ergonomisk handtagsform med antiglidring för säkert arbete utan halkrisk.

Överskådlig 360° display med optisk fiber. **Inbyggd ficklampa** för belysning av mätpunkten.

Extra LCD-visning av aktuellt mätvärde.

Funktion:

IP64: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

Användningsdata:

För professionell spännings-, kontinuitets- och polaritetsprovning i flera steg. Lämpar sig för arbeten inom elektroteknik, industrin, underhåll och service (felsökning) Med lastinkoppling (30 mA FI-utlösning via tryckknapp).

Norm:

DIN EN 61243-3 und CAT III

leveransinnehåll:

inkl. batterier nr 081561 storlek LR3, mätspetskydd och mätspetsillsatser.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|-------------------------------|
| överspänningskategori | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V |
| fasprovning | 100 – 690 V |
| kontinuitetsprovning | akustisk/ LED upp till 500 kΩ |
| visning | LCD |
| provning av fasföljd | 100 – 690 V |
| indikeringsintervall AC | 12 - 690 V |
| IP-skyddsklass | IP 64 |
| indikeringsintervall DC | 12 - 690 V |
| mätpunktsbelysning | ja |
| provström för FI/RCD-skyddsbrytare | ja |
| Kalibrering | I1 |
| Antal ingående batterier | 2 |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081551 LR3 |
| Energiförsörjning | Batteridriven |
| Produktslag | Spänningsprovare |

Tjänster

| | |
|---|----------|
| KalibreringSpänningsprovare Typ S | 027120 S |
| DAkKS-kalibreringSpänningsprovare Typ S | 027160 S |

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3 | 081561 LR3 |
|--|------------|