



## Elektronikspetstång, totallängd: 115mm



### Beställningsdata

Ordernummer	727191 115
GTIN	4003773035114
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Blankpolerad yta och därför inga störningar i kopplingskretsen på grund av bländande kromdelar. Genomstucken precisionsled. Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning. Slätslipade gripytor. Kanter noggrant avgradade. Grepphylsor av flerkomponentmaterial.

#### Användningsdata:

För fina monteringsarbeten, t.ex. i elektronik och finmekanik.

#### Norm:

DIN ISO 9655

#### Material:

Kullagerstål, oljehärdat.

#### OBS!:

Fler utföranden på begäran.

### Teknisk beskrivning

huvudbredd	9,5 mm
käftlängd	22,5 mm
totallängd	115 mm
U-form	spetsig ände, rak
Norm	DIN ISO 9655
backarnas utförande	slätslipad invändigt

Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material	Kullagerstål
Yta	spegelpolerat
med returfjäder	ja
Produktslag	Spetstång