

**Elektroniksidavbitare spegelpolerad, spetsigt huvud, KW, totallängd: 115mm****Beställningsdata**

Ordernummer	726437 115
GTIN	4003773031901
Artikelklass	73F

**Beskrivning****Utförande:**

Blankpolerad yta och därför inga störningar i kopplingsområde på grund av bländande kromdelar. Stabil, genomstucken led utan spel. Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning. Flerkomponentsgrepphylsor svar/grå, elektriskt avledande. **ESD-skyddad.**

**Användningsdata:**

För fin skärande bearbetning, t.ex. i elektronik och finmekanik.

**Norm:**

DIN ISO 9654

**Material:**

Kullagerstål, induktionshärdade skär.

**Teknisk beskrivning**

huvudbredd	11 mm
klippkapacitet koppartråd max Ø	0,3 - 1,3 mm
skärlängd	14 mm
totallängd	115 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till Ø	0,3 - 0,8 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Skärfas	Utan fas
Material	Kullagerstål

Huvudets form	spetsig
Norm	DIN ISO 9654
Handtag	Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess	Induktionshårdade skär (ca 62 HRC)
Yta	spiegelpolerad
Produktnamnsattribut	KW
med retur fjäder	ja
Produktslag	Skärande tång