


**Högmatningsfräs MFH mini, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 40/7mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 221965 40/7   |
| GTIN         | 2050001942012 |
| Artikelklass | 250           |

**Teknisk beskrivning**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Ø D <sub>3</sub>                      | 33 mm                |
| Skär-Ø D <sub>c</sub>                 | 40 mm                |
| Passande vändskär                     | LOGU 0303..          |
| maximalt sågdjup a <sub>p max</sub>   | 1 mm                 |
| Antal skär Z                          | 7                    |
| FästhålsØ                             | 16 mm                |
| Invändig                              | ja                   |
| Vändskärsskruv                        | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| total längd L <sub>tot</sub>          | 40 mm                |
| spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>     | 73 mm                |
| spiralfräsning Ø D <sub>max</sub>     | 78 mm                |
| Rampningslängd L för α <sub>max</sub> | 31,3 mm              |
| Rampningsvinkel α <sub>max</sub>      | 0,55 grad            |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Inställningsvinkel κ | 15 grad          |
| Fz Helix             | 0,8              |
| Skaftutförande       | med hål          |
| Fräsanvändning       | Cirkulärfräsning |
| Fräsanvändning       | Ramping          |
| Fräsanvändning       | Ramping          |
| Bearbetningsstrategi | HPC              |
| Produktslag          | Kopierfräs       |

---

## Tillbehör

|            |        |
|------------|--------|
| Spännskruv | 229713 |
|------------|--------|