

**Garant****Krympaggregat, Typ: SU1****Beställningsdata**

Ordernummer	354210 SU1
GTIN	4045197801777
Artikelklass	31E

**Beskrivning****Utförande:**

Krympaggregat med inbyggd luftkylning i krympläge.  
Maximalt krympbar verktygslängd 500 mm.  
Förvaringsplats för utbytesskivor  
Krympverktyg GARANT SU1.

**Användningsdata:**

- **För konturberoende luftkylning.**
- **Rör på- / avkrympning för skaft av HM och HSS.**
- **Krympområde Ø 3 – 32 mm.**

**leveransinnehåll:**

- **4 utbytesskivor Ø 3 – 32 mm nr 354240.**
- **Klämring**
- **1 par värmeskyddshandskar.**

**Specialtillbehör:**

- **Passande underrede nr 354291.**
- **Reservbytesbrickor nr 354240.**
- **Verktogsgrundfästen nr 354225 – 354227.**
- **Kyladapter för luftkylning nr 354235 – 354236.**
- **Kylenhet nr 354215 CU1.**

Bredd: 700 mm  
höjd: 986 mm  
Djup: 533 mm  
anslutning: 3-AC 400 V/50 Hz + nolla + jord 230 V / 50-60 Hz  
effekt: 11 kW  
vikt: 45 kg

## Teknisk beskrivning

Bredd	700 mm
anslutning	3-AC 400 V/50 Hz + nolla + jord 230 V / 50-60 Hz
effekt	11 kW
höjd	986 mm
vikt	45 kg
Djup	533 mm
Serie	SU1
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Krympaggregat

## Tillbehör

Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Verktysgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 40	354225 40
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Värmeskyddshandske, par TempDex 710 Handskstorlek 9	094630 9
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Verktysgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 30	354225 30
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Verktysgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 50	354225 50
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Kylinsats 4,5° för spänn diameter D1 14-16 mm	354260 14-16

Kylinsats 4,5° för spänndiameter D1 10-12 mm	354265 10-12
Kylinsats 4,5° för spänndiameter D1 10-12 mm	354260 10-12
Kylinsats 3° för spänndiameter D1 4 mm	354268 4
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Kylinsats 4,5° för spänndiameter D1 18-20 mm	354260 18-20
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Kylinsats 4,5° för spänndiameter D1 6-8 mm	354260 6-8
Kylinsats 4,5° för spänndiameter D1 25-32 mm	354260 25-32
Värmeskyddshandske, par TempDex 710 Handskstorlek 11	094630 11
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Kylinsats 3° för spänndiameter D1 12 mm	354268 12
Värmeskyddshandske, par Handskstorlek 8	094645 8
Underredsskåp för krympapparat Bredd 1500 mm	354291 1500
Kylinsats ämne	354279
Kylinsats 4,5° för spänndiameter D1 3-5 mm	354260 3-5
Kylinsats 4,5° för spänndiameter D1 3-5 mm	354265 3-5
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 3-5 mm	354240 3-5
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Kylinsats 3° för spänndiameter D1 8 mm	354268 8
Kylinsats 3° för spänndiameter D1 10 mm	354268 10
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Kylinsats 3° för spänndiameter D1 5 mm	354268 5
Värmeskyddshandske, par ActivArmr® 42-474 Handskstorlek 10	094620 10
Kylinsats 3° för spänndiameter D1 6 mm	354268 6

Kylinsats 3° för spänndiameter D1 3 mm	354268 3
Kyladapter kort 4,5° för spann-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Kylinsats 4,5° för spänndiameter D1 6-8 mm	354265 6-8