

**Garant****Kylenhet, Typ: CU1**

## Beställningsdata

Ordernummer	354215 CU1
GTIN	4045197801784
Artikelklass	31E

## Beskrivning

### Utförande:

- Förvaringsplats för kylinsatser
- Fristående utförande
- 2 tvångsstyrda kontaktkylare (inga verktygsskador!).

### Användningsdata:

- för konturberoende kylning

### leveransinnehåll:

- inklusive aktiv kylare
- 5 kylinsatser Ø 6 – 32 mm nr 354260.

### Specialtillbehör:

- Passande underrede nr 354290.
- Kylinsatser nr 354260 – nr 354279 i reservdelslistan.

### OBS!:

För drift av den aktiva kylaren krävs 1,4 etylglykol (t.ex. Glysantin G48).

## Teknisk beskrivning

aktiv kylare, bredd	413 mm
---------------------	--------

vikt	39 kg
aktiv kylare, djup	283 mm
aktiv kylare, vikt	22 kg
aktiv kylare, höjd	415 mm
Djup	533 mm
aktiv kylare, effekt	0,47 kW
Bredd	430 mm
höjd	902 mm
aktiv kylare, anslutning	230 V / 50 - 60 Hz
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Kylinsats

## Tillbehör

Kylinsats4,5° för spänndiameter D1 6-8 mm	354265 6-8
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Kylinsats4,5° för spänndiameter D1 3-5 mm	354260 3-5
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Kylinsats3° för spänndiameter D1 12 mm	354268 12
Verktysgrundhållare för HSK för koniskt HSK-skaft 50	354226 50
Kylinsats3° för spänndiameter D1 6 mm	354268 6
Verktysgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 50	354225 50
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 3-5 mm	354240 3-5
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Verktysgrundhållare för HSK för koniskt HSK-skaft 32	354226 32
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Verktysgrundhållare för PSC för koniskt PSC-skaft 40	354227 40
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Verktysgrundhållare för HSK för koniskt HSK-skaft 63	354226 63

Verktggrundhållare för HSK för koniskt HSK-skaft 80	354226 80
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Kylinsats 4,5° för spänn diameter D1 18-20 mm	354260 18-20
Verktggrundhållare för PSC för koniskt PSC-skaft 30	354227 30
Verktggrundhållare för PSC för koniskt PSC-skaft 63	354227 63
Verktggrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 40	354225 40
Kylinsats 3° för spänn diameter D1 3 mm	354268 3
Kylinsats 4,5° för spänn diameter D1 10-12 mm	354260 10-12
Kylinsats ämne	354279
Verktggrundhållare för HSK för koniskt HSK-skaft 40	354226 40
Kylinsats 3° för spänn diameter D1 5 mm	354268 5
Kylinsats 4,5° för spänn diameter D1 25-32 mm	354260 25-32
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Kylinsats 4,5° för spänn diameter D1 6-8 mm	354260 6-8
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Kylinsats 4,5° för spänn diameter D1 3-5 mm	354265 3-5
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Kylinsats 4,5° för spänn diameter D1 10-12 mm	354265 10-12
Verktggrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 30	354225 30
Verktggrundhållare för HSK för koniskt HSK-skaft 100	354226 100
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Kylinsats 3° för spänn diameter D1 8 mm	354268 8
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Kylinsats 4,5° för spänn diameter D1 14-16 mm	354260 14-16
Kylinsats 3° för spänn diameter D1 10 mm	354268 10
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354235 6-9

Kylinsats3° för spänn diameter D1 4 mm	354268 4
Underredsskåp för krympapparat Bredd 1500 mm	354291 1500
Verktogsgrundhållare för PSC för koniskt PSC-skaft 50	354227 50