

Garant**Centreringspännback, neutral, Backbredd A: 80mm****Beställningsdata**

Ordernummer	360133 80
GTIN	4045197801296
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

Centreringskruvstycke för flexibel användning.

- **Absolut funktionssäkerhet genom kapsling.**
- **Hög repeteringsnoggrannhet 0,02 mm.**
- **Variabel centruminställning $\pm 0,02$ mm.**
- **Härdade funktionsytor.**
- **Stabil, av verktygsstål, ytskydd genom korttidsnitring.**

Fördel:

Multifunktionell användning.

- **Flexibel lättvikt.**

Användningsdata:

Idealisk för 5-sidig bearbetning, perfekt vid fastspänning av ämnen.

Passar till:

Direkt på maskinbord, växlingsplatta eller trippelkonsol nr 360156.

leveransinnehåll:

Inklusive hylsnyckelinsats nr 642700 storlek E12.

Inklusive 2 spännjärn.

Specialtillbehör:

Spännbackvarianter nr 360135 – 360151.

Teknisk beskrivning

spännkraft upp till max	17 kN
Bredd	80 mm
slaglängd	22 mm
Backbredd A	80 mm
höjd	50,2 mm
Längd	110 mm
vridmoment	40 Nm
vikt	2,5 kg
passar färgkod	ZC 80
Produktslag	Maskinskruvstycke

Tillbehör

Grip-överbackar, par För typ 80	360143 80
HM-överbackar, par För typ 80	360135 80
HM-överbackar, par För typ 80	360138 80
Prismatiskt backpar För typ 80	360148 80
HM-överbackar, par För typ 80	360136 80
Mjuka överbackar, par För typ 80	360145 80
Grip-överbackar, par För typ 80	360142 80
Grip-överbackar, par För typ 80	360140 80
Mjuka överbackar, par För typ 80	360146 80
HM-överbackar, par För typ 80	360137 80
Grip-överbackar, par För typ 80	360141 80