


**Garant****Centreringspännback, neutral, Backbredd A: 120mm****Beställningsdata**

Ordernummer	360133 120
GTIN	4045197801906
Artikelklass	310

**Beskrivning****Utförande:**

Centreringskruvstycke för flexibel användning.

- **Absolut funktionssäkerhet genom kapsling.**
- **Hög repeteringsnoggrannhet 0,02 mm.**
- **Variabel centruminställning  $\pm 0,02$  mm.**
- **Härdade funktionsytor.**
- **Stabil, av verktygsstål, ytskydd genom korttidsnitring.**

**Fördel:**

Multifunktionell användning.

- **Flexibel lättvikt.**

**Användningsdata:**

Idealisk för 5-sidig bearbetning, perfekt vid fastspänning av ämnen.

**Passar till:**

Direkt på maskinbord, växlingsplatta eller trippelkonsol nr 360156.

**leveransinnehåll:**

Inklusive hylsnyckelinsats nr 642700 storlek E12.

Inklusive 2 spännjärn.

**Specialtillbehör:**

Spännbackvarianter nr 360135 – 360151.

**Teknisk beskrivning**

slaglängd	25 mm
Bredd	120 mm
vridmoment	60 Nm
spännkraft upp till max	25,5 kN
höjd	50,2 mm
Längd	130 mm
vikt	5,1 kg
Backbredd A	120 mm
passar färgkod	ZC120
Produktslag	Maskinskruvstycke

## Tillbehör

Grip-överbackar, par För typ 120	360143 120
HM-överbackar, par För typ 120	360136 120
HM-överbackar, par För typ 120	360138 120
HM-överbackar, par För typ 120	360135 120
Prismatiskt backpar För typ 120	360148 120
Grip-överbackar, par För typ 120	360141 120
Mjuka överbackar, par För typ 120	360145 120
Grip-överbackar, par För typ 120	360140 120