


Garant**Trefaldig konsol för centreringsskruvstycke, För typ: 80/120****Beställningsdata**

Ordernummer	360156 80/120
GTIN	4045197801937
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

Uppspänning av centrerspännare på trippelkonsolen via spännjärn. Dubbelspår per uppspänningssida, därmed kan centrerspännarna förskjutas 90°. Fastspänning via GARANT ZeroClamp nollpunktspännsystemet (hål 18M16) eller via spårklackar direkt på maskinbordet.

Material:

Höghållfast aluminium, hårdanodiserad.

Passar till:

Centrerande skruvstycke nr 360133.

leveransinnehåll:

Inklusive 6 spårklackar för uppriktnig.

OBS!:

För montage av GARANT Xtric nr 363000 storlek 50 eller storlek 80_ Använd spänningsats nr 363102 storlek 80.

Teknisk beskrivning

Ø d	400 mm
vinkel α	45 grad
Spårbredd n H7	20 mm
höjd h	140 mm
Produktslag	Skruvstyckstillbehör

Tillbehör

Uppriktnings- och spännlistset Xtric Typ 80	363102 80
Centrisk spännanordning basapparatXtric Typ 80M	363000 80M