

HOLEX**HOLEX Pro kapskiva EXTRA TUNN, skiv-Ø: 150mm****Beställningsdata**

Ordernummer	563550 150
GTIN	4045197802019
Artikelklass	52M

Beskrivning**Utförande:**

- Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av kapskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga kapning och livslängd vid respektive användningsområde.
- Tunna kapskivor (0,8 mm/1,0 mm/1,6 mm) är speciellt lämpliga för snabb och gradfri kapning med låg termisk belastning. Kontrollera att skivan spänns in exakt rätt på äldre vinkelslipmaskiner! Kapskivor med skivtjocklekar från 2,0 mm har högre sidostabilitet och styvhet samt längre livslängd.
- **Former: Kapskivor, raka (form 41) eller krökta (form 42).**

De tunna skivorna möjliggör snabb kapning utan ansträngning.

Användningsdata:

För handkapning med el- och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. skärhastighet v_c 80 m/s.

Specifikation:

A60P-BF.

OBS!:

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas. Använd kapskivor för rostfritt stål med reducerad skärhastighet.

Teknisk beskrivning

skiv-Ø	150 mm
Specifikation	A60P-BF
Form	41
Formbeskrivning	rak
skivbredd	1,6 mm
hål-Ø	22,23 mm
för materialtjocklek	7,7 - 8 mm
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	90 grad
optimerad för material	INOX
Maskin	Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Kapskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		

Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig
torrt	lämplig