


**Aluminiumtejp, Bredd×längd (mm×m): 50X55****Beställningsdata**

Ordernummer	083635 50X55
GTIN	2050001712301
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

Tejpen av mjukaluminium är lämplig för galvanisering, har stark värme- och ljusreflexion och är klimat- och kemikaliebeständig.

3M™ 431 har utomordentliga tätningsegenskaper tack vare en god fuktavskärmning och kan utan problem användas i långtidstillämpningar.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Häftmassa: Akryl

Färg: silver

Längd: 55 m

Bredd: 50 mm

Tjocklek: 0,09 mm

Teknisk beskrivning

Tjocklek	0,09 mm
Bredd	50 mm

tillverkarens beteckning	431
Färg	silver
Längd	55 m
Minsta hållbarhet	12 månad
lagringstemperatur	20 °C
anmärkning	UV-beständig
anmärkning	fuktbeständig
Slag av tejp	Enkelsidig
Liner finns	nej
temperaturbeständig upp till	-55 - 155 °C
Hållarmaterial	Aluminium
Draghållfasthet	3,38 N/mm
Häftmassa	Akryl
Elasticitet	5 %
Lager luftfuktighet	50 %
Användning	Omslutning
Användning	Kantning
Användning	Maskering
Användning	Avskärmning
Användning	Tätning
Limstyrka på stål	0,44 N/mm
Produktslag	Tejp