



## Hårdmetallbetongborr "CYL-3 ", Borr-Ø: 5,5 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	786005 5,5
GTIN	3165140186711
Artikelklass	76K

### Beskrivning

#### Utförande:

Borr med seghärdade hårdmetallskär som löfts fast vid hög temperatur. Asymmetrisk spårform för bästa spåntransport.

**Hammar- och rotationsborr** med kraftigt hårdmetallskär.

#### Användningsdata:

Framför allt avsedd för **borrning av plugghål med slagbormaskiner** i betong, murverk, natursten och tegel.

Även lämplig för rotationsborrning i hård- och mjukträ, plast, akryl och keramik. Vid korrigerad skärdata kan borret även användas för härdat stål.

Skaft: Cylindriskt skaft

spirallängd: 50 mm

totallängd: 85 mm

Skaft-Ø: 5,5 mm

### Teknisk beskrivning

totallängd	85 mm
Skaft-Ø	5,5 mm
Antal skär Z	2
spirallängd	50 mm
Borr-Ø	5,5 mm
Skärmaterial	VHM
Norm	ISO 5468
Norm	DIN 8039

Användning med slag/utan slag	slagborring
Skaft	Cylindriskt skaft
Produktslag	Stenborr