



Hårdmetalluniversalborr "CYL-9", Borr-Ø: 6 mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 787005 6 |
| GTIN | 3165140044820 |
| Artikelklass | 76K |

Beskrivning

Utförande:

Hårdmetallspets **med skarpslipade skär och universell skärvinkel. Självcentrerande spets** ger exakta hål även i hårda ytor. Fäste av seghärdat specialstål.

Användningsdata:

För borrar i en mängd olika material, även i ett arbetsmoment:

- **Tegel, gasbetong, lätta byggmaterial, plast.**
- **Kakel, keramik, marmor, glas.**
- **Armeringsjärn i betong.**

OBS!:

- **Obs! Får endast användas vid rotationsborrning (utan slag)!**
- **Snabbare borrning och fler borrhål per batteriladdning än med hammarborrar.**

Skaft: Cylindriskt skaft

spirallängd: 60 mm

totallängd: 100 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| totallängd | 100 mm |
| Borr-Ø | 6 mm |
| spirallängd | 60 mm |
| Antal skär Z | 2 |
| Skärmaterial | VHM |
| Användning med slag/utan slag | ej slagborrning |
| Skaft | Cylindriskt skaft |
| Produktslag | Universalborr |

