



## Hårdmetalluniversalborr "CYL-9" Lång, Borr-Ø: 12 mm



### Beställningsdata

Ordernummer	787065 12
GTIN	3165140044936
Artikelklass	76K

### Beskrivning

#### Utförande:

Hårdmetallspets **med skarpslipade skär och universell skärvinkel. Självcentrerande spets** ger exakta hål även i hårda ytor. Fäste av seghärdat specialstål.

#### Användningsdata:

För borrar i en mängd olika material, även i ett arbetsmoment:

- **Tegel, gasbetong, lätta byggmaterial, plast.**
- **Kakel, keramik, marmor, glas.**
- **Armeringsjärn i betong.**

#### OBS!:

- **Obs! Får endast användas vid rotationsborrning (utan slag)!**
- **Snabbare borrning och fler borrhål per batteriladdning än med hammarborrar.**

Skaft: Cylindriskt skaft

spirallängd: 200 mm

totallängd: 250 mm

### Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
totallängd	250 mm
Borr-Ø	12 mm
spirallängd	200 mm
Skärmaterial	VHM
Användning med slag/utan slag	ej slagborrning
Skaft	Cylindriskt skaft
Produktslag	Universalborr

