



## NiMH-battericellset uppladdningsbart förladdad, Internationellt utförande: LR20



### Beställningsdata

Ordernummer	081575 LR20
GTIN	4013674353620
Artikelklass	08C

### Beskrivning

#### Utförande:

Laddbara batterier med **högsta kapacitet** för långa urladdningstider i miljövänlig NiMH-teknik – kan laddas upp till 1000 gånger.

Ny batteriteknik maxE. Levereras **uppladdade**. Kan användas efter 1 år utan uppladdning, **minimal självurladdning**, perfekt för lågförbrukare. Maximal laddningsström 1400 mA.

### Teknisk beskrivning

märkspänning	1,2 V
Internationellt utförande	LR20
kemisk struktur	Nickel-metallhydrid
återuppladdningsbar	ja
vikt per styck	147 g
Antal ingående batterier	2

Batterityp	Mono, D
batterikapacitet	8500 mAh
Produktslag	Akkumulator