

Garant**Slipskiva (CER), Ø 50,8 mm, Kornstorlek: 120****Beställningsdata**

Ordernummer	554012 120
GTIN	4045197802347
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

Mycket hög avverknings effekt och lång utslitningstid tack vare självskärpande keramikorn (CER).

Användningsdata:

Används tillsammans med mjuk stödtallrik nr 554089.

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

OBS!:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

Teknisk beskrivning

Slipmedel	Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning	Keramik
slipmedelsunderlag	fiberunderlag

Produktnamnsattribut	Ø 50,8 mm
maximalt varvtal:	25000 min ⁻¹
Produktslag	Slipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Gummirondell skaft-Ø 6 mm medel Utvändig Ø 50 mm	554092 50
Plast-rondell skaft-Ø 6 mm Utvändig Ø 50 mm	554090 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm hårt Utvändig Ø 50 mm	554089 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm mjuk Utvändig Ø 50 mm	554091 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm medelhårt Utvändig Ø 50 mm	554093 50