

Garant**Slipskiva (CER), Ø 76,2 mm, Kornstorlek: 120**

Beställningsdata

Ordernummer	554013 120
GTIN	4045197802354
Artikelklass	51E

Beskrivning

Utförande:

Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

Mycket hög avverknings effekt och lång utslitningstid tack vare självskärpande keramikorn (CER).

Användningsdata:

Används tillsammans med mjuk stödtallrik nr 554089.

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

OBS!:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

Teknisk beskrivning

Slipmedel	Keramikkorn
Slipmedlets beteckning	Keramik
slipmedelsunderlag	fiberunderlag

Produktnamnsattribut	Ø 76,2 mm
maximalt varvtal:	20000 min ⁻¹
Produktslag	Slipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Gummirondell skaft-Ø 6 mmmjuk Utvändig Ø 75 mm	554091 75
Gummirondell med fäste M14hårt Utvändig Ø 75 mm	554094 75
Gummirondell med fäste M14hårt Utvändig Ø 75 mm	554088 75
Gummirondell skaft-Ø 6 mmmedelhårt Utvändig Ø 75 mm	554093 75
Plast-rondell skaft-Ø 6 mm Utvändig Ø 75 mm	554090 75
Gummirondell skaft-Ø 6 mmhårt Utvändig Ø 75 mm	554089 75
Gummirondell skaft-Ø 6 mmmedel Utvändig Ø 75 mm	554092 75