



## Sats med sexkants skruvdragarhylsor 1/2 tum-fyrkant 7 delar, lång



### Beställningsdata

Ordernummer	639409
GTIN	4018754269426
Artikelklass	63A

### Beskrivning

**Utförande:**

**Fäst- / förbindningsdelar** enligt DIN 3122 / 3123;

**Hylsor** enligt DIN 3124.

In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

**Användningsdata:**

För insexskruvar med gänga M6 – M18.

**Material:**

Chrome-Alloy-Steel, flagningssäkerförokromning på nickel.

**leveransinnehåll:**

Skruvmejselhylsor: 7 st strl 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm

Förvaring i: ABS-plastlåda

### Teknisk beskrivning

Antal delar	7
fyrkantsfäste	1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel	5-14 mm
Drivprofil	Sexkantnyckel
Längd	322 mm
Bredd	135 mm
höjd	57 mm

Produktlag

Hylsnyckelinsats