

Garant**Diamant-slipstiftsats, 10 delar D126, D, Antal slipstift: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	552810 10
GTIN	4045197803139
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Sortiment med utvalda slipstift i de vanligaste formerna och måtten. skaft-Ø 3 mm.

Användningsdata:

För **hårdmetall, teknisk keramik, grå- och segjärn, glas, kol-/glasfiberarmerad plast.**

leveransinnehåll:

Vardera 1 slipstift per form.

Cylinder nr 552500 storlek 1; 2; 3; 5;

kula nr 552600 storlek 1; 2; 3; 4; 6;

spetsbåge nr 552700 G0307.

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø	3 mm
Antal slipstift	10
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D

Produktslag

Slipstift

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Hårdmetall (HM)	lämplig	15-20 m/s	
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig	15-20 m/s	
Sten	lämplig	15-20 m/s	
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

Tillbehör

Diamantslipstiftgalvaniskt D126 Form G0307	552700 G0307
Diamantslipstiftgalvaniskt D126 Huvud-Ø 1 mm	552600 1
Diamantslipstiftgalvaniskt D126 Huvud-Ø 2 mm	552600 2
Diamantslipstiftgalvaniskt D126 Huvud-Ø 6 mm	552600 6
Diamantslipstiftgalvaniskt D126 Huvud-Ø 1 mm	552500 1
Diamantslipstiftgalvaniskt D126 Huvud-Ø 5 mm	552500 5
Diamantslipstiftgalvaniskt D126 Huvud-Ø 3 mm	552600 3
Diamantslipstiftgalvaniskt D126 Huvud-Ø 3 mm	552500 3
Diamantslipstiftgalvaniskt D126 Huvud-Ø 2 mm	552500 2
Diamantslipstiftgalvaniskt D126 Huvud-Ø 4 mm	552600 4