

Garant**CBN-slipstiftsats, 10 delar B126, CBN, Antal slipstift: 10****Beställningsdata**

Ordernummer	552820 10
GTIN	4045197803146
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Sortiment med utvalda slipstift i de vanligaste formerna och måtten. skaft-Ø 3 mm.

Användningsdata:

För **alla härdade, seghärdade och höglegerade stål.**

leveransinnehåll:

Vardera 1 slipstift per form.

Cylinder nr 552550 strl. 1; 2; 3; 4; 5; Kula nr 552650 strl. 1; 2; 3; 4; 6.

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø	3 mm
Antal slipstift	10
Slipmedel	Kubisk bornitrid
Slipmedlets beteckning	CBN
Produktslag	Slipstift

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	20-30 m/s	P
Stål < 55 HRC	lämplig	20-30 m/s	H
Stål < 60 HRC	lämplig	20-30 m/s	H
Stål < 67 HRC	lämplig	20-30 m/s	H
INOX	lämplig	20-30 m/s	
Ti	lämplig	20-30 m/s	
GG(G)	lämplig	20-30 m/s	K
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

Tillbehör

Diamant/bornitridslipstiftgalvaniskt B126 Huvud-Ø 5 mm	552550 5
Diamant/bornitridslipstiftgalvaniskt B126 Huvud-Ø 4 mm	552550 4
Diamant/bornitridslipstiftgalvaniskt B126 Huvud-Ø 6 mm	552650 6
Diamant/bornitridslipstiftgalvaniskt B126 Huvud-Ø 1 mm	552550 1
Diamant/bornitridslipstiftgalvaniskt B126 Huvud-Ø 4 mm	552650 4
Diamant/bornitridslipstiftgalvaniskt B126 Huvud-Ø 2 mm	552650 2
Diamant/bornitridslipstiftgalvaniskt B126 Huvud-Ø 3 mm	552550 3
Diamant/bornitridslipstiftgalvaniskt B126 Huvud-Ø 1 mm	552650 1
Diamant/bornitridslipstiftgalvaniskt B126 Huvud-Ø 3 mm	552650 3
Diamant/bornitridslipstiftgalvaniskt B126 Huvud-Ø 2 mm	552550 2