

Mahr**Digitalt spårdjupmått IP 67, mätområde: 200mm****Beställningsdata**

Ordernummer	418753 200
GTIN	4059192057343
Artikelklass	43A

Beskrivning**Utförande:**

För mätning av instick, spår, fördjupningar, stycken etc. Mätskena med dubbelhake. Båda anliggningsytorna i samma plan.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

leveransinnehåll:

1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498940.

Teknisk beskrivning

Kalibrering	A2
mätområde	0 - 200 mm
ansatsens längd	100 mm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
omkopplingsbar avläsning	0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning	0,01 mm
mätskenans tvärsnitt	11,5 × 3,6 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032

Antal ingående batterier	1
IP-skyddsklass	IP 67
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Mätavvikelse E MPE	±0,03 mm
Norm	ISO 13385
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
förpackning	Stabil box
Produktslag	Spårdjupskjutmått

Tjänster

DAkKS-kalibreringDjupmått med hake maximalt mätområde 200 mm	021230 200
KalibreringDjupmått maximaltmätområde 200 mm	021220 200

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Batterilock	412235