



Elektronisk momentnyckel, maximalt vridmoment: 20Nm



Beställningsdata

Ordernummer	655275 20
GTIN	4018754243693
Artikelklass	63A

Beskrivning

Utförande:

- **Mycket smal och kompakt form för små vridmoment, från 1 Nm.**
- **Enkel manövrering genom enknappsstyrning.**
- **3 mätlägen: Track, Peak Hold, skruvläge med analys.**
- **Extrafunktioner med programmet SENSOMASTER 4 (gratis när man har registrerat sig på www.stahlwille.de/downloads):– Ställbart skruvläge– analys av skruvningsförloppet med hjälp av lysdioder i färg, summer och vibration– ställbar kalibreringsintervall– med dokumentation**
- **Det kompakta konstruktionssättet gör att man kan arbeta självständigt i trånga utrymmen.**
- **Fastmonterad precisionsspärnyckel (80 tänder) med QuickRelease-teknik.**
- **Översiktlig display**
- **USB-gränssnitt.**
- **Valfri kraftinsats.**
- **Inbyggd automatisk kalibreringspåminnelse efter antal belastningar och tidsintervall.**

Måttenheter: cNm, Nm, lbfft, lbfin.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

leveransinnehåll:

Inklusive stabil plastväska, USB-kabel och batteri (3,6 V/ typ 14500) nr 081560 storlek SL760.

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/4 tum
maximalt vridmoment	20 Nm
upplösning	0,01 Nm
vikt	145 g
mätnoggrannhet vridmoment	±4 %
momentintervall	1 - 20 Nm
momentintervall	0,7 - 15 lbffot
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 SL760
momentintervall	9 - 180 lbftum
Serie	SENSOTORK® 701
omkopplingsbar avläsning	cNm
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfin
omkopplingsbar avläsning	lbfft
mätmetod	vridmoment
Utlösningssprincip	Vibrationsmotor
Norm	DIN EN ISO 6789
Utlösningssvärdets justerbarhet	ställbar
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnyckel)
visning	digital
totallängd L	210 mm
Inställning av utlösningssvärdet	digital, inställbar
Feedback	visande
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I ₃]	160 mm
Kalibrering	O3

Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
datautgång	USB-gränssnitt
Loggbara data	ja
Mätteknik	elektroniskt
Utlösningssignal	optisk
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Batterityp	SL760
Energiförsörjning	Batteridriven
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

DAkS-kalibreringMomentnyckel dubbelsidig maximalt vridmoment 1000/2 Nm	020040 1000/2
KalibreringMomentnyckel dubbelsidig maximalt vridmoment 400/2 Nm	020030 400/2

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp SL760	081560 SL760
---	--------------