

Klauke®**Stor presstång, Typ: K05SYNCRO****Beställningsdata**

Ordernummer	729905 K05SYNCRO
GTIN	4012078000079
Artikelklass	76C

Beskrivning**Utförande:**

Kraftigt huvud med kraftutväxling och inbyggda, vridbara profilskivor. Rörskänklar med plasthandgrepp. Diametertilldelning synlig på profilskivorna. Profilskiveinställning via enhandsmanövrering. Garanterat säker diametertilldelning via synkroniserad profilskiveinställning. Med ergonomiskt 2-komponentsgrepp och glidskydd på båda sidor.

Användningsdata:

För oisolerade **rörkabelskor** och **rörförbindningar** (normalutförande).

OBS!:

Passar inte presskabelskor enligt DIN eller franska CNF-kabelskor.
Presstångar för DIN- och franska CNF-kabelskor levereras på begäran.

Teknisk beskrivning

för ledararea	6 - 50 mm ²
totallängd	390 mm
vikt	1,2 kg
Produktslag	Presstång

Tillbehör

Sats med lösa pressbackar Typ K05SYNCRO

729915 K05SYNCRO