

Garant**RC.X 1003, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	260640 HB7020
GTIN	4045197801845
Artikelklass	21G

Beskrivning

RC.X 1003 HB7020 spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 350 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Sort	HB7020
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	SM
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	RCMX 1003
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning