

**Combidisc® slipskiva Diamant, Ø 50,8 mm, Kornstorlek: 120****Beställningsdata**

Ordernummer	554033 120
GTIN	4007220750490
Artikelklass	55G

Beskrivning**Utförande:**

Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.

Slipskivor med diamantkorn (D) för **extremt hårda material** som hårdmetall, glas, keramik, CFK/ GFK och slitageskyddande beläggningar (t.ex. emalj). För användning på hårda resp. medelhårda stödtallrikar.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.

OBS!:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

Teknisk beskrivning

Kornstorlek	120
skiv-Ø	50,8 mm
motsvarar kornstorlek	126 µm
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D

Produktnamnsattribut	Ø 50,8 mm
maximalt varvtal:	7500 min ⁻¹
Produktslag	Slipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Hårdmetall (HM)	lämplig		
Ti	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	lämplig		
torrt	lämplig		

Tillbehör

Plast-rondell skaft-Ø 6 mm Utvändig Ø 50 mm	554090 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm medel Utvändig Ø 50 mm	554092 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm medelhårt Utvändig Ø 50 mm	554093 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm hårt Utvändig Ø 50 mm	554089 50
Gummirondell skaft-Ø 6 mm mjuk Utvändig Ø 50 mm	554091 50