



Slipskiva flerskikts (CER) Purple Grain Multi, Ø 125 mm, Kornstorlek: 36



Beställningsdata

Ordernummer	566356 36
GTIN	4027497569472
Artikelklass	53L

Beskrivning

Utförande:

3-skikts slipskiva med **keramikslipkorn (CER)** och integrerat M14 gängfäste. **De aggressiva slipegenskaperna** hos en fiberskiva kombinerade med den **lugna gången** och långa användningstiden hos en lamellslipskiva.

De undre skikten slits bort likformigt frigör det överliggande skiktet.

Användningsdata:

Yt- och kantanvändning.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	Purple Grain Multi
skiv-Ø	115 mm
Kornstorlek	36
Slipmedlets beteckning	Keramik
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 125 mm
Gänga	M14
Rygg	stödrondell av glasväv
optimerad för material	INOX

optimerad för material	Keramik
rekommenderad arbetsvinkel	5-15 grad
maximal periferihastighet	80 m/s
Antal lägen	3
Produktslag	Slipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	mindre lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
torrt	lämplig		