



Tvåväxlad bormaskin, Typ: 720554



Beställningsdata

Ordernummer	075150 720554
GTIN	4014586882512
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

- **Kompakt tvåhastighets handbormaskin för borring, försänkning, gängskärning och skruvdragning.**
- **Steglös elektronisk varvtalsinställning för känselstyrd förborring och skruvdragning.**
- **Integralströmbrytare med omkopplare för höger- och vänstergång som ger bekväm manövrering.**

Räfflat sidohandtag för ett säkert grepp (formanpassning).

Fördel:

Steglös elektronisk varvtalsinställning.

leveransinnehåll:

Inklusive snabbchuck med spännkraftssäkring och 1 sidohandtag.

OBS!:

Passande spiralborrar finns från nr 114000.

Teknisk beskrivning

maximal spiralborr-Ø i trä, 2:a växeln	25 mm
effektförbrukning	500 W
maximal spiralborr-Ø i trä, 1:a växeln	35 mm
tillverkarens beteckning	BOP 10-2

maximal spiralborr-Ø i stål, 1:a växeln	10 mm
chuckfäste	1/2 tum – 20 UNF
maximal spiralborr-Ø i stål, 2:a växeln	8 mm
vikt	2 kg
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
borrhuckens spännvidd	1,5 - 13 mm
varvtalsområde 1:a växeln	0 - 700 min ⁻¹
varvtalsområde 2:a växeln	0 - 2250 min ⁻¹
Energiförsörjning	Nätdriven
lämpligt för material	Stål
Produktslag	Borrmaskin