



Tvåväxlad bormaskin, Typ: 720555



Beställningsdata

Ordernummer	075150 720555
GTIN	4014586882567
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

- **Kompakt tvåhastighets handbormaskin för borring, försänkning, gängskärning och skruvdragning.**
- **Steglös elektronisk varvtalsinställning för känselstyrd förborring och skruvdragning.**
- **Integralströmbrytare med omkopplare för höger- och vänstergång som ger bekväm manövrering.**

Räfflat sidohandtag för ett säkert grepp (formanpassning).

Fördel:

Steglös elektronisk varvtalsinställning.

leveransinnehåll:

Inklusive snabbchuck med spännkraftssäkring och 1 sidohandtag.

OBS!:

Passande spiralborrar finns från nr 114000.

Teknisk beskrivning

borrchuckens spännvidd	1,5 - 13 mm
vikt	2 kg
maximal spiralborr-Ø i trä, 1:a växeln	37 mm
maximal spiralborr-Ø i stål, 2:a växeln	10 mm

maximal spiralborr-Ø i stål, 1:a växeln	13 mm
maximala vibrationer enligt EN	< 2,5 m/s ²
tillverkarens beteckning	BOP 13-2
chuckfäste	1/2 tum – 20 UNF
effektförbrukning	550 W
maximal spiralborr-Ø i trä, 2:a växeln	27 mm
varvtalsområde 1:a växeln	0 - 680 min ⁻¹
varvtalsområde 2:a växeln	0 - 2200 min ⁻¹
Energiförsörjning	Nätdriven
lämpligt för material	Stål
Produktslag	Borrmaskin