

**HOLEX****Lamellslipstift (A), Korn 40, Huvud-Ø×huvudbredd: 60X40mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 554095 60X40  |
| GTIN         | 4045197803252 |
| Artikelklass | 52E           |

**Beskrivning****Utförande:**

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel.

Slipdukslameller belagda med **normalkorund (A)**.

**Användningsdata:**

Framför allt för finslipnings- och poleringsarbeten på större radier vid verktygs- och formtillverkning, inom behållar- och maskinbyggnad. Slipdukslamellerna anpassar sig till arbetsstyckets konturer.

**Teknisk beskrivning**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Huvud-Ø               | 60 mm                   |
| rekommenderat varvtal | 8000 min <sup>-1</sup>  |
| huvudbredd            | 40 mm                   |
| Skaft-Ø               | 6 mm                    |
| Kornstorlek           | 40                      |
| maximalt varvtal:     | 12700 min <sup>-1</sup> |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Slipmedel              | Korundslipkorn (A) |
| Slipmedlets beteckning | A                  |
| Produktnamnsattribut   | Korn 40            |
| Produktslag            | Lamellslipstift    |

## Användardata

|                               | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | lämplig        |                |         |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        |                |         |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | mindre lämplig |                |         |
| Stål < 55 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Stål < 60 HRC                 | mindre lämplig |                |         |
| GG(G)                         | mindre lämplig |                |         |
| CuZn                          | lämplig        |                |         |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig        |                |         |
| Trä                           | lämplig        |                |         |
| torrt                         | lämplig        |                |         |