




NC-maskinskruvstycke TITAN 2 med spännkraftmätfunktion "Clamp assist"., Typ: 125M



Beställningsdata

Ordernummer	361304 125M
GTIN	4250364402866
Artikelklass	34A

Beskrivning

Utförande:

Egenskap:

Skruvnyckel för modulärt spännsystem.

Förstorat arbetslag för säker fastspänning av råämnen i kombination med neddragningsfunktion.

Backar med M12 cylinderskruvar.

8 mm förlorad spännkant vid neddragning, 3 mm för Gripp.

Spänning nära neutralaxeln möjlig.

Kompatibel med spännbackar av tidigare modell.

Utloppsöppning för kylvätska och spån. Exakta riktspår.

Gänga för arbetsstyckanslag och för förlängning.

Maximal spännkraft 40 kN.

Översidan induktionshärdad. Slipad på sidan samt på över- och undersida. Inklusivt hål 25H6 M10 för nollpunktspännsystem c/c 200 mm.

Kännetecken:

Kan användas vertikalt.

Fördel:

Exakt och kraftfull multifunktionell högtrycksspännare.

- **Tillförlitlig uppspänning av råämnen via högtrycksspindel med extra lång arbetsöppning.**
- **Exakt färdigbearbetning av delar, stomme bearbetad på alla sidor.**

Funktion:

Spänns endast fast med inställbar momentnyckel (högst 30 Nm)

Med speciell högtrycksspindel och mekanisk kraftförstärkare.

Högtrycksspindel med mätsensorer, helkapslad. Trådlös överföring av spännkrafter (2,4 GHz) till mätsystem nr 361306. Vibrationstålig, kylmedelskyddad.

Användningsdata:

För konventionell uppspanning, greppuppspanning och snabbspänning. Uppspänning av **råämnen, skärbränning och sågning** genom att de **hårdade och utbytbara greppelementen** tränger in i arbetsstycket. Lämpliga för alla material med hållfasthet upp till ca 1000 N/mm². Kan användas horisontellt och i sidled.

För mätning och kontroll av **äkta** spännkrafter.

leveransinnehåll:

Inklusive 3 stiftnycklar, tolvkantshylsa vidd 14, 4 spännjärn.

Specialtillbehör:

Backar se nr 361331–361970.

Momentnyckel nr 656050 storlek 60. Dragtapp nr 360025.

OBS!:

Elektronisk mottagningsenhet "Clamp assist" se nr 361306. Spännvidden kan utökas med förlängare nr 360420 storlek 125.

Utförande: Nollpunktspännsystem

vikt: 30 kg

totalängd L: 455 mm

grundhållarlängd a: 398 mm

grundhållarbredd B: 126 mm

grundstomhöjd c: 100 mm

f: 21 mm

Teknisk beskrivning

totalängd L	455 mm
m	180 mm
f	21 mm
r	118 mm
grundhållarbredd B	126 mm
vikt	30 kg
grundstomhöjd c	100 mm
Tvärgående spår	20 mm
g	24 mm
färgkod för passande tillbehör	Titan 2
Längsgående spår	20 mm
Typ	125M

grundhållarlängd a	398 mm
Utförande	Nollpunktspännsystem
Serie	Titan 2
Produktslag	Maskinskruvstycke

Tillbehör

Stegback för greppinsatser Mobil För typ 125	361347 125
Adapterback rörlig stel För typ 125	361340 125
Greppinsats, höjd 5,5 mm rund Typ	361250
Konsol För typ 125K	361230 125K
Greppinsats hårdmetall, höjd 7,1 – 8,6 mm Typ	361242
Greppinsats med 2 spetsar, höjd 3,7 – 5,2 mm Typ	361238
Adapterback pendel rörlig För typ 125	361336 125
Spännkraftmätsystem "Clamp assist " Typ CA	361306 CA
Greppinsats med 4 spetsar, höjd 3,7 – 5,2 mm Typ	361241
Breddreducerande greppbackar, 64 mm fast För typ 125	361356 125
Arbetsstyckanslag, 3-dimensionellt Typ 125	360435 125
Arbetsstyckanslag	360555
Adapterback fix För typ 125	361331 125
Breddreducerande greppbackar, 64 mm rörlig För typ 125	361355 125
Back med minskad bredd Mobil För typ 125	361353 125
5-sidiga backar För typ FIX	361361 FIX
Neddragningsats i väska För typ 1	361346 1
Stegback för greppinsatser fix För typ 125	361348 125
Neddragningsats i väska För typ 2	361346 2
Väskset (för 5-sidig back)	361365
Greppinsats med 2 spetsar, höjd 5,2 – 6,7 mm Typ	361240
	361245

Fastspänningsinsats med beläggning, höjd 5,2 – 6,7 mm
slät Typ

Back med minskad bredd fix För typ 125

361354 125

5-sidiga backar För typ MOBIL

361361 MOBIL