


HOLEX**Lamellslipstift Slipnylon (SiC), fin, Huvud-Ø × huvudbredd: 60X30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	554973 60X30
GTIN	4045197804020
Artikelklass	52E

Beskrivning**Utförande:**

Radiellt infästa slipdukslameller runt verktygets axel. Skaft-Ø 6 mm.

De vassa kiselkarbidkoren (SiC) säkerställer en aggressiv slipning och **en lätt glansig finish.**

Användningsdata:

För avlägsning av smuts- och oxidskikt på metaller liksom för mattpolering av Cr-Ni och andra rostfria stål samt ickejärnmetaller.

Teknisk beskrivning

huvudbredd	30 mm
Skaft-Ø	6 mm
Huvud-Ø	60 mm
maximalt varvtal:	9000 min ⁻¹
rekommenderat varvtal	5000 min ⁻¹
Slipmedel	Kiselkarbid
Slipmedlets beteckning	SiC
Motsvarande kornstorlek	280

finhetsgrad	fin
Produktnamnsattribut	fin
Produktslag	Lamellslipstift

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Sten	mindre lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
torrt	lämplig		