



Momentnyckel med spärr, maximalt vridmoment: 100Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657272 100
GTIN	4045197804112
Artikelklass	62E

Beskrivning

Utförande:

Robust, enarmad momentnyckel, inställbar via mikrometerskala och med spärr mot oavsiktlig ändring av inställningen.

Fast monterat spärrhuvud med anslutningsfäste för hylsor.

Måttenheter: Nm, lbfft. Spärrhuvud med oförlorbart **vändbart fyrkantfäste** och låsstift för **höger- och vänsterdragning**.

Funktion:

När inställt åtdragningsmoment nåtts utlöser momentnyckelns "signalanordning" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För mindre till medelstora modeller.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

± 3 % av indikerat värde.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

mätnoggrannhet vridmoment	±3 %
visning	analog
maximalt vridmoment	100 Nm
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
skalgradering 1 delstreck =	1 Nm
vikt	800 g
fyrkantsfäste	1/2 tum
momentintervall	20 - 100 Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Inställning av utlösningvärdet	med inställningsskala
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [L ₃]	252 mm
mätmetod	vridmoment
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnnyckel)
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfft
Feedback	utlösande
totallängd L	375 mm
Utlösningvärdets justerbarhet	ställbar
Kalibrering	O1
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Mätteknik	mekanisk
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 400 Nm	020010 400
DAkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000

Tillbehör

Reservdelssortiment för spärrnycklar fyrkantsfäste 1/2 tum	657271 1/2
--	------------