



Momentnyckel med spärr, maximalt vridmoment: 200Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657272 200
GTIN	4045197804129
Artikelklass	62E

Beskrivning

Utförande:

Robust, enarmad momentnyckel, inställbar via mikrometerskala och med spärr mot oavsiktlig ändring av inställningen.

Fast monterat spärrhuvud med anslutningsfäste för hylsor.

Måttenheter: Nm, lbfft. Spärrhuvud med oförlorbart **vändbart fyrkantfäste** och låsstift för **höger- och vänsterdragning**.

Funktion:

När inställt åtdragningsmoment nåtts utlöser momentnyckelns "signalanordning" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För mindre till medelstora modeller.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

± 3 % av indikerat värde.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

mättnoggrannhet vridmoment	±3 %
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
visning	analog
vikt	1000 g
fyrkantsfäste	1/2 tum
skalgradering 1 delstreck =	1 Nm
maximalt vridmoment	200 Nm
momentintervall	40 - 200 Nm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [L ₃]	335 mm
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfft
Inställning av utlösningvärdet	med inställningsskala
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnnyckel)
Norm	DIN EN ISO 6789
totallängd L	459 mm
Feedback	utlösande
mätmetod	vridmoment
Utlösningvärdets justerbarhet	ställbar
Kalibrering	O1
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

DAkKS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment
1000 Nm

020020 1000

KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 400 Nm

020010 400

Tillbehör

Reservdelssortiment för spärrnycklar fyrkantsfäste 1/2 tum

657271 1/2