



Momentnyckel med spärr, maximalt vridmoment: 300Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657272 300
GTIN	4045197804136
Artikelklass	62E

Beskrivning

Utförande:

Robust, enarmad momentnyckel, inställbar via mikrometerskala och med spärr mot oavsiktlig ändring av inställningen.

Fast monterat spärrhuvud med anslutningsfäste för hylsor.

Måttenheter: Nm, lbfft. Spärrhuvud med oförlorbart **vändbart fyrkantfäste** och låsstift för **höger- och vänsterdragning**.

Funktion:

När inställt åtdragningsmoment nåtts utlöser momentnyckelns "signalanordning" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För mindre till medelstora modeller.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

± 3 % av indikerat värde.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

mätnoggrannhet vridmoment	±3 %
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
visning	analog
vikt	1350 g
skalgradering 1 delstreck =	1 Nm
maximalt vridmoment	300 Nm
fyrkantsfäste	1/2 tum
momentintervall	60 - 300 Nm
Inställning av utlösningvärdet	med inställningsskala
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I ₃]	460 mm
mätmetod	vridmoment
omkopplingsbar avläsning	Nm
omkopplingsbar avläsning	lbfft
Norm	DIN EN ISO 6789
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
totallängd L	587 mm
Feedback	utlösande
Utlösningvärdets justerbarhet	ställbar
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnyckel)
Kalibrering	O1
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

DAkKS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment
1000 Nm

020020 1000

KalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 400 Nm

020010 400

Tillbehör

Reservdelssortiment för spärrnycklar fyrkantsfäste 1/2 tum

657271 1/2