



Momentnyckel utan skala, maximalt vridmoment: 50Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657352 50
GTIN	4045197804181
Artikelklass	62E

Beskrivning

Utförande:

Enarmad momentnyckel utan inställningsskala. Nyckeln ställs in med en momentnyckelprovare. Fast monterat spärrhuvud med förankrad och förskjutbar fyrkant för **höger- och vänsterdragning**.

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln "signalanordningen" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För kontrollerad dragning av skruvar med meratill ett förinställt vridmoment vid seriearbeten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

± 3 % av inställt värde.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
fyrkantsfäste	3/8 tum
vikt	1000 g
maximalt vridmoment	50 Nm
mätnoggrannhet vridmoment	±3 %
momentintervall	10 - 50 Nm
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
omkopplingsbar avläsning	Nm
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnyckel)
Utlösningssvärdets justerbarhet	förinställd
mätmetod	vridmoment
Inställning av utlösningssvärdet	utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
Feedback	utlösande
Norm	DIN EN ISO 6789
totallängd L	328 mm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [L ₃]	209 mm
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Mätteknik	mekanisk
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

DAkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
InställningMomentnyckel utan skala Typ SET	020080 SET
	020090 400

Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala
maximalt vridmoment 400 Nm

DAkKS-Kalibrering och inställningMomentnyckel utan
skala maximalt vridmoment 1000 Nm

020190 1000

Tillbehör

Elektroniskt testinstrument för momentnycklar"ProTest"
maximalt vridmoment 60 Nm

654460 60

Reservdelssortiment för spärrnycklar fyrkantfäste 3/8 tum

657271 3/8