



Momentnyckel utan skala, maximalt vridmoment: 100Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657352 100
GTIN	4045197804198
Artikelklass	62E

Beskrivning

Utförande:

Enarmad momentnyckel utan inställningsskala. Nyckeln ställs in med en momentnyckelprovare. Fast monterat spärrhuvud med förankrad och förskjutbar fyrkant för **höger- och vänsterdragning**.

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln "signalanordningen" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För kontrollerad dragning av skruvar med meratill ett förinställt vridmoment vid seriearbeten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

± 3 % av inställt värde.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

vikt	1000 g
mätnoggrannhet vridmoment	±3 %
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
maximalt vridmoment	100 Nm
fyrkantsfäste	1/2 tum
momentintervall	20 - 100 Nm
omkopplingsbar avläsning	Nm
mätmetod	vridmoment
Feedback	utlösande
Utlösningsprincip	mekanisk kortvägsutlösning
Norm	DIN EN ISO 6789
totallängd L	375 mm
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnyckel)
Inställning av utlösningvärdet	utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
Utlösningvärdets justerbarhet	förinställd
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [L ₃]	252 mm
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

Kalibrering och inställning Momentnyckel utan skala maximalt vridmoment 400 Nm	020090 400
Inställning Momentnyckel utan skala Typ SET	020080 SET
	020020 1000

DAkKS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment
1000 Nm

DAkKS-Kalibrering och inställningMomentnyckel utan
skala maximalt vridmoment 1000 Nm

020190 1000

Tillbehör

Reservdelssortiment för spärrnycklar fyrkantfäste 1/2 tum

657271 1/2

Elektroniskt testinstrument för momentnycklar"ProTest"
maximalt vridmoment 400 Nm

654460 400