



Momentnyckel utan skala, maximalt vridmoment: 200Nm



Beställningsdata

Ordernummer	657352 200
GTIN	4045197804204
Artikelklass	62E

Beskrivning

Utförande:

Enarmad momentnyckel utan inställningsskala. Nyckeln ställs in med en momentnyckelprovare. Fast monterat spärrhuvud med förankrad och förskjutbar fyrkant för **höger- och vänsterdragning**.

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln "signalanordningen" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För kontrollerad dragning av skruvar med meratill ett förinställt vridmoment vid seriearbeten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

± 3 % av inställt värde.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

fyrkantsfäste	1/2 tum
maximalt vridmoment	200 Nm
Dragriktning	Höger- och vänsterdragning
vikt	1200 g
mätnoggrannhet vridmoment	±3 %
momentintervall	40 - 200 Nm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I ₃]	335 mm
Inställning av utlösningvärdet	utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
Utlösningvärdets justerbarhet	förinställd
Norm	DIN EN ISO 6789
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnnyckel)
Feedback	utlösande
omkopplingsbar avläsning	Nm
totallängd L	459 mm
Utlösningssprincip	mekanisk kortvägsutlösning
mätmetod	vridmoment
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptisk
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 400 Nm	020090 400
DAkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000

InställningMomentnyckel utan skala Typ SET	020080 SET
DAkKS-Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 1000 Nm	020190 1000

Tillbehör

Elektroniskt testinstrument för momentnycklar"ProTest" maximalt vridmoment 400 Nm	654460 400
Reservdelssortiment för spärrnycklar fyrkantsfäste 1/2 tum	657271 1/2