



Momentnyckel utan skala, maximalt vridmoment: 300Nm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 657352 300 |
| GTIN | 4045197804211 |
| Artikelklass | 62E |

Beskrivning

Utförande:

Enarmad momentnyckel utan inställningsskala. Nyckeln ställs in med en momentnyckelprovare. Fast monterat spärrhuvud med förankrad och förskjutbar fyrkant för **höger- och vänsterdragning**.

Funktion:

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln "signalanordningen" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För kontrollerad dragning av skruvar med meratill ett förinställt vridmoment vid seriearbeten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

± 3 % av inställt värde.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

OBS!:

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--|
| fyrkantsfäste | 1/2 tum |
| maximalt vridmoment | 300 Nm |
| Dragriktning | Höger- och vänsterdragning |
| mätnoggrannhet vridmoment | ±3 % |
| vikt | 1600 g |
| momentintervall | 60 - 300 Nm |
| Anslutningsform | Drivningsfyrkant (spärnnyckel) |
| Norm | DIN EN ISO 6789 |
| Inställning av utlösningvärdet | utan inställningsskala (kräver kontrollapparat) |
| Utlösningssprincip | mekanisk kortvägsutlösning |
| Utlösningvärdets justerbarhet | förinställd |
| mätmetod | vridmoment |
| Feedback | utlösande |
| omkopplingsbar avläsning | Nm |
| Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I ₃] | 460 mm |
| totallängd L | 587 mm |
| Kalibrering | O6 |
| Kalibrering | O7 |
| Loggbara data | nej |
| Mätteknik | mekanisk |
| Utlösningssignal | akustiskt |
| Utlösningssignal | haptisk |
| Produktslag | Momentnyckel |

Tjänster

| | |
|---|-------------|
| DAkS-kalibreringMomentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm | 020020 1000 |
| Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 400 Nm | 020090 400 |

| | |
|--|-------------|
| InställningMomentnyckel utan skala Typ SET | 020080 SET |
| DAkKS-Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 1000 Nm | 020190 1000 |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| Elektroniskt testinstrument för momentnycklar"ProTest" maximalt vridmoment 400 Nm | 654460 400 |
| Reservdelssortiment för spärrnycklar fyrkantsfäste 1/2 tum | 657271 1/2 |