

**HOLEX****Momentnyckel utan skala, maximalt vridmoment: 20Nm****Beställningsdata**

Ordernummer	657352 20
GTIN	4045197546012
Artikelklass	62E

**Beskrivning****Utförande:**

Enarmad momentnyckel utan inställningsskala. Nyckeln ställs in med en momentnyckelprovare. Med **omställbart spärrhuvud** och fast fyrkant – enbart för högerdragning.

**Funktion:**

När det inställda värdet nåtts utlöser momentnyckeln "signalanordningen" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

**Användningsdata:**

För kontrollerad dragning av skruvar med meratill ett förinställt vridmoment vid seriearbeten.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Noggrannhet:**

± 3 % av inställt värde.

**Skärdata:****Förklaring till ritningen och formeln:**

$L_1$  = spaklängd exkl. insticksverktyg

$l_2$  = justerat stickmått på momentnyckeln

$l_3$  = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

$L_4$  = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

$T_1$  = vridmoment som ska ställas in

$T_2$  = föreskrivet vridmoment

**OBS!:**

Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.

**Teknisk beskrivning**

mätnoggrannhet vridmoment	±3 %
vikt	400 g
fyrkantsfäste	1/4 tum
Dragriktning	Högerdragning
maximalt vridmoment	20 Nm
momentintervall	4 - 20 Nm
Utlösningens värdejusterbarhet	förinställd
Feedback	utlösande
totallängd L	232 mm
omkopplingsbar avläsning	Nm
Inställning av utlösningens värde	utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnyckel)
Norm	DIN EN ISO 6789
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [L <sub>3</sub> ]	166 mm
Utlösningens princip	mekanisk kortvägsutlösning
mätmetod	vridmoment
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	akustiskt
Utlösningssignal	haptiskt
Mätteknik	mekanisk
Produktslag	Momentnyckel

## Tjänster

DAkS-kalibrering Momentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
Kalibrering och inställning Momentnyckel utan skala maximalt vridmoment 400 Nm	020090 400

InställningMomentnyckel utan skala Typ SET	020080 SET
DAkKS-Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 1000 Nm	020190 1000

### Tillbehör

Elektroniskt testinstrument för momentnycklar"ProTest" maximalt vridmoment 60 Nm	654460 60
Reservdelssortiment för spärrnycklar fyrkantsfäste 1/4 tum	657271 1/4
Momentkontrollapparat för momentnycklar"SmartCheck" maximalt vridmoment 10 Nm	654650 10